



FMR/G...

Соединение микромотора - Gesswein, Argofile и Uhandy



Номер	Прежний номер DME	Длина хода	
FMR/G5	JA 60	0,5 мм	
FMR/G10		1,0 мм	
FMR/G15	JA 65	1,5 мм	

Опиловочный станок Dipromini для соединений Gesswein, Argofile и Uhandy может поставляться в трех исполнениях: с длиной хода 0,5 мм (FMR/G5), 1,0 мм (FMR/G10) или 1,5 мм (FMR/G15).

Технические данные

Держатель инструмента: макс. Ø 3,6 мм

Длина хода: 0,5, 1,0 или 1,5 мм

Скорость: макс. 12000 об./мин. рекомендуется: 5000-11000 об./мин.

Размер: Ø 24 мм

Вес: ок. 120 г

Шум: < 70 дБ(А) при 9000 об./мин.

Вибрация:
 ход 0,5 мм: < 2,5 м/с²,
 ход 1,0 мм: 1,5 - 3 м/с²,
 ход 1,5 мм 1,5 - 4 м/с²

Частота вибраций, воздействующих на руку/кисть, соответствует ISO 28927-8.

Подробная информация представлена на схеме и в соответствующем руководстве по эксплуатации.